



Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S 2.0 s kratkim stožcem in z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 250/6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Razred artikla	33U

Opis

Izvedba:

- **Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.**
- **Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.**
- **Modularen sistem zaščitnih puš.**
- **Kratki pripravljalni pasi.**
- **Telo glave površinsko kaljeno do Ø 315 mm.**
- **Velika možnost prevrtanja (Mera E!).**
- **Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.**
- **Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.**
- **Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.**
- **Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih Ø.**

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.

Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200 – 313350.

Tehnični opis

Tip	250
Število stojnih vijakov	4
Zunanji Ø A	256 mm
Kratkostožčno vpenjalo	6
Ø centrirnega stožca B	106,39 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	7,7 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	10 - 250 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	92 - 252 mm
Izvertina E	62 mm
Maksimalno število vrtljajev	4200 min ⁻¹
Masa	33,2 kg
Velikost stojnih vijakov	M12
Notranji 6-kotnik ključa K	16 mm
Serija	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250	313210 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250	313205 250
Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250	313250 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 250	313200 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 250	313207 250