

Garant**Nosilec rezil Medium za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/D2:
27/40mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274020 27/40 |
| GTIN | 4062406093877 |
| Razred artikla | 21U |

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-------|
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 40 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 24 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 27 mm |
| Vrsta uporabe | desni |
| Sistemski ključ | da |
| Širina zareze w | 4 mm |

Vrsta izdelka

Nosilec rezila