



## Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S-plus 2.0 z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-4, Tip: 400



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313117 400
GTIN	2050001928795
Razred artikla	33U

### Opis

#### Izvedba:

- **Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.**
- **Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.**
- **Modularen sistem zaščitnih puš.**
- **Kratki pripravljalni pasi.**
- **Telo glave površinsko kaljeno do  $\varnothing$  315 mm.**
- **Velika možnost prevrtanja (Mera E!).**
- **Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.**
- **Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.**
- **Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.**
- **Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih  $\varnothing$ .**

#### Opisno besedilo na sliki:

Kaljeno, ekstremno togo in polirano telo stružne glave.

Osnovne čeljusti s poševnim ozobljenjem.

Specialna oblika brizgalnega roba.

Pritisni gumb za zamenjavo čeljusti.

Varovalo čeljusti (trojno – razen vel. 400).

Rastrski zatič za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Upravljanje s 6-kotnim priključkom.

**Uporaba:**

Za stroje s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena stroju in nato stružni glavi.

**Standard:**

**DIN 702-4.**

**Material:**

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

**Obseg dobave:**

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.

Vklj. z 1 garnituro osnovnih čeljusti in trdih čeljustnih nastavkov.

**Dodatni pribor:**

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 313200 – 313350.

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	2200 min <sup>-1</sup>
Vpenjalni hod na čeljust S	12 mm
Centrirni Ø B	380 mm
Izvertina E	102 mm
Notranji 6-kotnik ključa K	19 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	20 - 408 mm
Zunanji Ø A	408 mm
Tip	400
Višina glave D	124 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	137 - 408 mm
Masa	99 kg
Serija	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

---

**Pribor**

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 400

313205 400

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 400

313210 400

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 400

313200 400

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 400

313207 400