

Pisarniška miza svetlo siva, Širina: 1600 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974041 1600
GTIN	2050002048256
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Udobna pisarniška miza z brezstopenjskim **nastavljanjem višine** (območje nastavljanja **680 – 820 mm**). Trdno ogrodje s prečnim podbojem. Noge iz jeklene kvadratne cevi 50/50 mm. Trdno povezane z ojačevalnim podbojem. Optimalen prostor za noge zaradi ergonomične razporeditve ogrodja.

Plošča iz melamina, debelina 25 mm s **površino v svetlo sivi barvi**.

Lakiranje:

Podstavek kovinsko siv, **prašnata barva**.

Debelina plošče: 25 mm

Območje nastavljanja višine: 680 - 820 mm

Širina: 1600 mm

Globina: 800 mm

Debelina delovne plošče: 25 mm

Tehnični opis

Oblika delovne plošče	pravokotna
Material delovne plošče	Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo
Površina delovne plošče	Umetna masa, svetlo siva
Območje nastavljanja višine	680 - 820 mm
Širina	1600 mm

Obloga delovne plošče	Melamin
Debelina delovne plošče	25 mm
Barva površine delovne plošče	svetlo siva
Globina	800 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	680-820 mm
Izvedba nastavljanja višine	(mehansko)
Debelina plošče	25 mm
Vrsta izdelka	Pisarniške mize

Pribor

Odprtina za kable Število puš 2LR	974100 2LR
Odprtina za kable Število puš 1R	974100 1R
Odprtina za kable Število puš 1M	974100 1M
Odprtina za kable Število puš 1L	974100 1L
Kabelski kanal, zložljiv za širino mize 1600 mm	974120 1600
Zaslona za prostor za noge kovinski za širino mize 1600 mm	974111 1600
Zaslona za prostor za noge les za širino mize 1600 mm	974110 1600
Akustična predelna stena Tip 1600	974150 1600
Držalo za računalnik Tip 1	974130 1