

Pisarniška miza svetlo siva, Širina: 2000 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974041 2000
GTIN	2050002048263
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Udobna pisarniška miza z brezstopenjskim **nastavljanjem višine** (območje nastavljanja **680 – 820 mm**). Trdno ogrodje s prečnim podbojem. Noge iz jeklene kvadratne cevi 50/50 mm. Trdno povezane z ojačevalnim podbojem. Optimalen prostor za noge zaradi ergonomične razporeditve ogrodja.

Plošča iz melamina, debelina 25 mm s **površino v svetlo sivi barvi**.

Lakiranje:

Podstavek kovinsko siv, **prašnata barva**.

Debelina plošče: 25 mm

Območje nastavljanja višine: 680 - 820 mm

Širina: 2000 mm

Globina: 800 mm

Debelina delovne plošče: 25 mm

Tehnični opis

Obloga delovne plošče	Melamin
Globina	800 mm
Material delovne plošče	Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo
Površina delovne plošče	Umetna masa, svetlo siva
Barva površine delovne plošče	svetlo siva

Območje nastavljanja višine	680 - 820 mm
Širina	2000 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
Oblika delovne plošče	pravokotna
Nastavljanje višine delovnega mesta	680-820 mm
Izvedba nastavljanja višine	(mehansko)
Debelina plošče	25 mm
Vrsta izdelka	Pisarniške mize

Pribor

Odprtina za kable Število puš 2LR	974100 2LR
Odprtina za kable Število puš 1R	974100 1R
Odprtina za kable Število puš 1M	974100 1M
Odprtina za kable Število puš 1L	974100 1L
Kabelski kanal, zložljiv za širino mize 2000 mm	974120 2000
Zaslona za prostor za noge kovinski za širino mize 2000 mm	974111 2000
Zaslona za prostor za noge les za širino mize 2000 mm	974110 2000
Akustična predelna stena Tip 2000	974150 2000
Držalo za računalnik Tip 1	974130 1