



Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 165



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313755 165
GTIN	2050001929778
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Poševnina za majhne vpenjalne Ø.

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za :

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

· **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**

· **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

ustreza barvni kodi: Močne stružne glave in čeljusti Schunk

Dolžina L: 82 mm

Širina B: 32 mm

Višina H: 32 mm

Razdalja med izvrtinami a: 15 mm

Razdalja med izvrtinami b: 20 mm

Širina utora D: 12 mm

Tehnični opis

Višina H	32 mm
----------	-------

Dolžina L	82 mm
Razdalja med izvrtinami b	20 mm
za navoj DIN 912	M10
za tip glave	165 mm
Širina utora D	12 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Širina B	32 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik