



Garnitura segmentnih čeljusti, 3-delna, jeklo, za tip glave: 165



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313435 165
GTIN	2050001929501
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in **precizno brušeno** ozobje, **bruniran**.

Uporaba:

Objemajoče vpenjanje brez zvijanja.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Višina H	60 mm
Širina utora D	17 mm
Dolžina L	59,5 mm
Širina B	120 mm
Razdalja med izvrtinami b	22 mm

za tip glave	165 mm
Razdalja med izvrtinami a	25 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik