

**Garant****Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/  
D2: 54/75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274036 54/75
GTIN	4062406094980
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

**Uporaba:**

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	16 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	75 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_1$	54 mm
Vrsta uporabe	levi
Sistemski ključ	da
Širina zareze $w$	3 mm

Vrsta izdelka

Nosilec rezila