

Garant**Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/
D2: 35/60mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274052 35/60 |
| GTIN | 4062406095253 |
| Razred artikla | 21U |

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-------|
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 60 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 25 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 35 mm |
| Vrsta uporabe | levi |
| Sistemski ključ | da |
| Širina zareze w | 5 mm |

Širina zareze w

6 mm

Vrsta izdelka

Nosilec rezila