




Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje, za tip glave: 400



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 313207 400 |
| GTIN | 2050001929037 |
| Razred artikla | 33T |

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti **zamenljive v nekaj sekundah** ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja.** Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--|
| Dolžina L | 125 mm |
| za tip glave | 400 mm |
| Širina utora A | 26 mm |
| Širina prečke D | 12 mm |
| Širina B | 32 mm |
| Razdalja med izvrtinami b | 54 mm |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |

