

**Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 185 E, Ø vpenjanja: 33mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329555 33 |
| GTIN | 4045197724892 |
| Razred artikla | 34D |

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Standard:

DIN 6343

Točnost:

Tolerance krožnega teka: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napotek:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 9,0 mm s prečnimi žlebi.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|------------|
| A | 73 mm |
| K | 84 mm |
| Ø vpenjanja | 33 mm |
| F | 66 mm |
| Kot α | 15 stopinj |
| Celotna dolžina L | 110 mm |
| Tip | 185 E |

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava