

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 185 E, Ø vpenjanja: 59mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje

329555 59

GTIN

4045197725165

Razred artikla

34D

## Opis

### Izvedba:

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

### Standard:

**DIN 6343**

### Točnost:

**Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

### Napotek:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 9,0 mm s prečnimi žlebi.

## Tehnični opis

Kot  $\alpha$ 

15 stopinj

F

66 mm

Ø vpenjanja

59 mm

A

73 mm

K

84 mm

Celotna dolžina L

110 mm

Tip

185 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava