

BENNING**Digitalne tokovne klešče, Oznaka proizvajalca: CMP2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Robustno in ergonomično ohišje iz umetne mase z osvetljenim LC-prikazovalnikom. Varno merjenje enosmernega in izmeničnega toka brez odprtja tokokroga. Zajem merjena vrednost/maksimalna vrednost; relativna meritev.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Največja ločljivost 10 mA AC v merilnem območju 40 A. Vgrajen napetostni senzor (NCV) je brezkontakten in opozarja na fazne napetosti in pretrganje kablov (optično/zvočno). Merjenje vklopnega toka (INRUSH), nizkopasovni filter (LPF), funkcija ZERO.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.

Tehnični opis

Izmenični tok AC	10 mA – 400 A
maksimalni zev klešč	23 mm

Osnovna točnost	2 %
Merilni postopek	TRUE RMS
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Pomnilniška funkcija	HOLD
Obseg prikaza	4200
Enosmerni tok DC	10 mA – 400 A
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2× 081561 LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D
DAkS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	027060 D

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------