

**Delovne rokavice, par 6315, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094456 10
GTIN	4059904107021
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6315. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z dobrim udobjem nošenja. Siva delna PU-prevleka za dober oprijem v suhem in rahlo vlažnem delovnem okolju. Niso primerne za ravnanje z oljnimi predmeti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Odpornost proti trganju EN 388	4
Velikost rokavic	10
Odpornost proti prebadanju EN 388	3
Zračnost	dobro

brez silikona	ne
Oprijem v olju	dobro
Oprijem v mokrem	zmerno
Prilagodljivost	dobro
Otip	zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Material prevleke	PU
Brez DMF	ne
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	10
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4343C
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	sive
Masa	15 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti