

**Garant****Tračni meter, Dolžina traku: 5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462070 5
GTIN	4062406095628
Razred artikla	41H

**Opis****Izvedba:**

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku. Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z **dvokomponentno prevleko Haptoprene**. Drsní ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek. **Inovativni blažilnik** iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje. **Vstavljen aluminijasti profil** na spodnji strani za natančno postavitvev. Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

**Tehnični opis**

Širina traku	16 mm
Dolžina traku	5 m
Višina ohišja	69 mm
Širina ohišja	30 mm
Dolžina ohišja	70 mm
Standard	EG I

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5
---	----------