

**Garant****CCGW 060204 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NK****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265900 NK
GTIN	4062406095499
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine s kratkimi odrezki.

**Uporaba:**

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

**Priporočilo:**

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 1000 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	NK
Globina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Zvrst	MKD
Podajanje f	0,005 - 0,08 mm/v
Rezalni material	MKD
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 060204 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje