

**Delovne rokavice, par 6240 // SKIN, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094234 10
GTIN	4059904095700
Razred artikla	09H

**Opis****Izvedba:**

**6240 SKIN.** Tesno prilegajoče delovne rokavice z visokim udobjem nošenja in dobrim občutkom otipa zaradi napredne **tehnologije pletenja 18-gauge** s posebej tanko nitjo. Primerne tudi za upravljanje zaslonov na dotik.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Prilagodljivost	zelo dobro
brez silikona	ne
Brez DMF	ne
Oprijem v olju	dobro
Oprijem v mokrem	zmerno

Velikost rokavic	10
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Material prevleke	PU
Otip	zelo dobro
Zračnost	zelo dobro
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
EN 388	2111X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/modra
Masa	8 g
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice