

**HOLEX****Oporni brusni krožnik trdi/rebrasti, Zunanji Ø: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566672 115
GTIN	4045197718266
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

Oporni brusni krožnik za fiberdiske, **trd, ne spremeni oblike. Fino narebrena naležna površina za optimalno oporo brusnih zrn** pri brušenju robov in površin. Specialna umetna masa z **veliko odpornostjo proti visokim temperaturam**. Idealen za **grobo brušenje** z zrnatostjo od 36 do 60.

**Tehnični opis**

maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	13300 min <sup>-1</sup>
Zunanji Ø	115 mm
Stopnja trdote	trda
Navoj	M14
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik

