

Garant**CNMG 12040812, Zvrst: HU7305**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 12040812 HU7305 Zvrst: HU7305
Lomilec odrezkov: AM/AG
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 600 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 600 m/min
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,8 mm/v
Zvrst	HU7305
Rezalni material	HM

Lomilec odrezkov	AM/AG
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 12040812
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje