

**Garant****CNMG 120408, Zvrst: HB725**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120408 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM/UG

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,8 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Podajanje $f$	0,05 - 0,8 mm/v
Zvrst	HB725
Glavna uporaba	UNI
Lomilec odrezkov	UM/UG

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Prevleka	PVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje