

**Delovne rokavice, par 6315, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094456 8 |
| GTIN | 4059904106987 |
| Razred artikla | 09H |

Opis**Izvedba:**

6315. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z dobrim udobjem nošenja. Siva delna PU-prevleka za dober oprijem v suhem in rahlo vlažnem delovnem okolju. Niso primerne za ravnanje z oljnimi predmeti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Otip | zelo dobro |
| Odpornost proti trganju EN 388 | 4 |
| Prilagodljivost | dobro |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja |
| Odpornost proti prebadanju EN 388 | 3 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Oprijem v olju | dobro |
| Material prevleke | PU |
| Brez DMF | ne |
| Oprijem v mokrem | zmerno |
| Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 |
| Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 |
| Velikost rokavic | 8 |
| brez silikona | ne |
| Zračnost | dobro |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vsebina | 10 |
| Tehnologija pletenja | 13G |
| EN 388 | 4343C |
| Nosilni material | HPPE |
| Prevleka | PU |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Barva | sive |
| Masa | 15 g |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | C |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |