

Garant**DCGW 070204 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NK****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265948 NK
GTIN	4062406096069
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine s kratkimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Posnetje roba rezalnih robov	NK
Zvrst	MKD
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 1000 m/min
Podajanje f	0,005 - 0,08 mm/v
Rezalni material	MKD
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGW 070204 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje