

Garant**CCGW 120412 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265940 NS
GTIN	4062406096021
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Rezalni material	MKD
Posnetje roba rezalnih robov	NS
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,005 - 0,4 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	MKD
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 1400 m/min
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 120412 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje