

3M Scotch-Brite™

**Samopritrdilni diski iz brusne koprene GB-DH, Ø 115 mm, Primerjava zrnatosti: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566902 80
GTIN	50048011643996
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (**pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965**).

Zelo **agresivna plošča iz brusne koprene** z zelo trdnimi robovi. Vgrajena **keramična brusna zrna (CER)** omogočajo večje odstranjevanje. **Optimalno za izboljšavo hrapavosti površine po predhodnem brušenju s Cubitron™ II.**

**Uporaba:**

Idealni za **odstranjevanje manjših in točkastih varov** ter za **grobo čiščenje in odstranjevanje zarobka**. Ne prihaja do prekomernega izbrušenja površine.

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965.

**Napotek:**

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. **567705 naprej**.

**Tehnični opis**

Barva	rdeča
-------	-------

Stopnja preciznosti	zelo groba
Primerjava zrnatosti	80
Izvedba	A coarse heavy duty
Ø plošče	115 mm
Serija	GB-DH
Kratika za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Oznaka proizvajalca	GB-DH
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Brusna koprena

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

suho

primerno

**Pribor**

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami  
Navoj M 14  
Zunanji Ø 115 mm

566960 115

Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami  
in z navojem M 14  
Zunanji Ø 115 mm

566965 115