

Garant**DCGW 11T308 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265968 NL
GTIN	4062406096137
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Podajanje f	0,005 - 0,1 mm/v
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	NL
Rezalni material	MKD
Rezalni pogoji	neprekinjen

Zvrst	MKD
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 1600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGW 11T308 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje