

Garant**Garnitura nasadnih ključev, Low Profile, 1/4-colski 4-kotnik 14-delne, Število delov: 14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	630355 14
GTIN	4062406096342
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Prednosti:

- **Zaradi majhne višine posebej primerno za tesne delovne situacije.**
- **Do 50-odstotni prihranek prostora v primerjavi z običajnimi proizvodi.**

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Raglja: 1 kos art. 630357.

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 47 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-14 mm

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Dolžina	127 mm
Širina	85 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Obročni ključ z ragljo Tip LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
---------------------------------------	-------------------