

HOLEX**Koničasto vrtalno rezilo HSS, TiN, Ø D: 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232282 28
GTIN	4062406096625
Razred artikla	22F

Opis**Izvedba:**

Zamenljiva HSS vrtalna rezila za univerzalno uporabo. Brez naknadnega ostrenja.
Z lomilcem odrezkov. Koničasto rezilo za večjo trdnost in lastno centriranje.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Napotek:

Druge velikosti, izvedba z VHM-rezili in rezili 180°, dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Za osnovni element tip	25
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,25 mm/v
Ø D	28 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm ²	0,24 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Prevleka	TiN
Kot konice	132 stopinj
Zvrst	TiN

Rezalni material	HSS
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	130 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	22 m/min	M
GG(G)	primerno	45 m/min	K
CuZn	primerno	90 m/min	N
mokro maks.	primerno		