



**Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par 1603 W,  
Velikost rokavic: 8**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094813 8
GTIN	4260144428481
Razred artikla	09H

## Opis

### Izvedba:

**1603 W.** Brezšivne delovne rokavice za zaščito pred mrazom s **prevleko iz lateksa**. Hrapava prevleka nudi **zelo dober oprijem** pri delu z oljnimi konstrukcijskimi elementi. **Dobra vidnost** zaradi neonsko rumenega nosilnega materiala.

### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

**1603 W.** Brezšivne delovne rokavice za zaščito pred mrazom s **prevleko iz lateksa**. Hrapava prevleka nudi **zelo dober oprijem** pri delu z oljnimi konstrukcijskimi elementi. **Dobra vidnost** zaradi neonsko rumenega nosilnega materiala.

### Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

### Uporaba, oglaševalsko besedilo:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

### Standard:

EN 388; EN 511

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Odpornost proti prebadanju EN 388	1
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Zračnost	dobro
Oprijem v mokrem	zelo dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	2
Otip	zmerno
Prilagodljivost	dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	2
Oprijem v olju	dobro
Brez DMF	ne
Velikost rokavic	8
Zaščita pred mrazom	zelo dobro
brez silikona	ne
Odpornost proti trganju EN 388	4
Material prevleke	Lateks
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Vsebina	12
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
Tehnologija pletenja	7G
Standard	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Nosilni material	Bombaž
Prevleka	Lateks

Različica prevleke	Prevleka dlani
Barva	modra/rumena
CE	CE 2241
Masa	45 g
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom