

**Garant****Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/6mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Razred artikla	210

## Opis

### Opis:

Zmogljiv in mehko rezajoč rezkar za velika podajanja.  
Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve.  
Primeren tudi za srednjo gladilno obdelavo.  
Ekonomična uporaba zaradi 5-rezilne obračalne ploščice.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

## Tehnični opis

Ø D <sub>3</sub>	60,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 10T5..
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	2,2 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm
Ø rezila D <sub>C</sub>	80 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Število rezil Z	6
Serijska	Hi5
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219889
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP