

**BENNING****Digitalne tokovne klešče, Oznaka proizvajalca: CM1-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Robustno in ergonomično ohišje iz umetne mase z osvetljenim LC-prikazovalnikom. Varno merjenje enosmernega in izmeničnega toka brez odprtja tokokroga. Zajem merjena vrednost/maksimalna vrednost; relativna meritev.

**Uporaba:**

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij.

**Standard:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.

**Tehnični opis**

Izmenični tok AC	0,1 A – 400 A
Osnovna točnost	1 %
maksimalni zev klešč	30 mm
Enosmerna napetost DC	0,1 V – 600 V

Upor	0,1 $\Omega$ – 20 M $\Omega$
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
luknjačev z držalom	0,1 V – 600 V
Merilni postopek	RMS
Pomnilniška funkcija	5
Oznaka proizvajalca	CM1-2
akustični preizkus prevodnosti	0 – 20 $\Omega$
Obseg prikaza	2000
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2× 081561 LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

## Storitve

DAkS-kalibriranjeTokovne klešče Tip D	027060 D
KalibriranjeTokovnih klešč Tip D	027050 D

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Merilni vodniki $\varnothing$ merilne konice 4 mm	473308 4
Merilni vodniki $\varnothing$ merilne konice 2 mm	473308 2