

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-423, Velikost rokavic: 9**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094471 9
GTIN	10076490053458
Razred artikla	04P

## Opis

**Izvedba:**

HyFlex® 11-423. PU-nitrilna prevleka na vodni osnovi. Brez silikona in DMF. Odpornost na vročino do 100 °C. Posebej primerno za rezanje suhih ali v olje namočenih delov.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Zračnost	dobro
Material prevleke	PU/nitril
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Otip	dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	3

Odpornost proti trganju EN 388	3
Brez DMF	da
Oprijem v mokrem	dobro
Oprijem v olju	dobro
Velikost rokavic	9
Prilagodljivost	zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
brez silikona	da
Serija	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	PU/nitril
Material	PU/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/lima
Standard	EN 407
Masa	30 g
Dolžina	225 mm
Uporaba	za večkratno uporabo

Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti