

**BENNING****Digitalne tokovne klešče, Oznaka proizvajalca: CM2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Robustno in ergonomično ohišje iz umetne mase z osvetljenim LC-prikazovalnikom. Varno merjenje enosmernega in izmeničnega toka brez odprtja tokokroga. Zajem merjena vrednost/maksimalna vrednost; relativna meritev.

**Uporaba:**

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Idealen za merjenje majhnih tokov.

**Standard:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.

Kalibriranje: I4

Obseg prikaza: 4000

Osnovna točnost: 0,5 %

akustični preizkus prevodnosti: 0 – 50  $\Omega$

Merilni postopek: TRUE RMS (AC)

Pomnilniška funkcija: HOLD, MAX

luknjačev z držalom: 1 mV – 600 V

**Tehnični opis**

Obseg prikaza	4000
Upor	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Pomnilniška funkcija	HOLD, MAX
maksimalni zev klešč	25 mm
Oznaka proizvajalca	CM2
Izmenični tok AC	100 mA – 300 A
akustični preizkus prevodnosti	0 – 50 $\Omega$
Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
Enosmerna napetost DC	0,1 mV - 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 300 V
luknjačev z držalom	1 mV – 600 V
Enosmerni tok DC	10 mA – 300 A
Osnovna točnost	0,5 %
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2x 081561 LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

## Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	017720 D
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	016790 D
DAkS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	027060 D
Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081556 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Merilni vodniki Ø merilne konice 2 mm	473308 2
Merilni vodniki Ø merilne konice 4 mm	473308 4