

KERN**Tehcnica za žerjav, tip HFD, maksimalno območje tehtanja: 6000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479439 6000
GTIN	4045761202771
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

LCD prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za udobno odčitavanje tudi iz velike razdalje. Funkcija Data-Hold za zadržanje prikaza merilne vrednosti.

Robustna tehcnica za žerjav z visoko ločljivostjo do 12 ton. Višina številke 30 mm. Obratovalni čas akumulatorja pribl. 30 ur.

Obseg dobave:

Vklj. z radijskim daljinskim upravljalnikom z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3. Tehcnica vključno z akumulatorsko baterijo in mrežni adapterjem.

Tehnični opis

Višina ohišja	129 mm
Meja odstopanja od maksimalne vrednosti	0,2 %
Delovna temperatura	-10 - 40 °C
Neto masa	15 kg
Število vključenih baterij	2

Odčitavanje	500 g
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Širina ohišja	194 mm
Celotna dolžina	477 mm
Globina ohišja	145 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja	2000 g
Odčitavanje v srednjem območju tehtanja	1000 g
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehtnica

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3