

**KERN****Žepna tehtnica, tip TGC, maksimalno območje tehtanja: 1000g**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479446 1000
GTIN	4045761214255
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **Z dotehtanjem, tipka Tara.**
- **Program za justiranje CAL: za visoko točnost.**

Ploščata žepna tehtnica z veliko tehtalno ploščo iz plemenitega jekla in praktično posodo (funkcija Tara). Prikazovalnik LCD z osvetljenim ozadjem za udobno odčitavanje merilne vrednosti.

### Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081560 vel. CR2032.

## Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
maksimalno območje tehtanja	1000 g
Širina	100 mm
Globina	130 mm
Število vključenih baterij	2
Višina	18 mm

Odčitavanje	1 g
Neto masa	0,18 kg
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Kompaktna tehtnica

### Storitve

DAkS-kalibriranje tehtnica maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50

### Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------