

Garant**Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213110 63/5
GTIN	4045197718495
Razred artikla	210

Opis**Opis:**

Zmogljiv in mehko rezajoč rezkar za velika podajanja.
Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Primeren tudi za srednjo gladilno obdelavo.
Ekonomična uporaba zaradi 5-rezilne obračalne ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 10T5..
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219889 (20IP; 5,7 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	2,2 mm
Ø D_3	43,6 mm

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Število rezil Z	5
Serijska	Hi5
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219889
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7