



## Ozki izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izolirani, Širina konice b: 3,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	663003 3,5
GTIN	7610733278343
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

**Ozek ročaj** s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

**Steblo** iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

**Zmanjšan Ø stebela z vgrajeno zaščitno izolacijo** za nižje ležeče vijake in vzmetne elemente (Ø stebela = Ø izolacije v prednjem predelu stebela).

Stebela s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

#### Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

### Tehnični opis

Dolžina rezila	100 mm
celotna dolžina	190 mm
Opis konice	2
Debelina konice a	0,6 mm

Širina konice b	3,5 mm
Serijska	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač