

BENNING**Digitalne tokovne klešče, Oznaka proizvajalca: CM11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473305 CM11
GTIN	4014651440678
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Robustno in ergonomično ohišje iz umetne mase z osvetljenim LC-prikazovalnikom. Varno merjenje enosmernega in izmeničnega toka brez odprtja tokokroga. Zajem merjena vrednost/maksimalna vrednost; relativna meritev.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij. Idealno za iskanje napak v električnih sistemih, krmilnih elementih, napravah in avtomobilski elektriki. Natančno merjenje majhnih izmeničnih/enosmernih tokov (odvodnih, diferencialnih in uhajavih tokov).

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo.

Tehnični opis

Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
Obseg prikaza	6000

maksimalni zev klešč	23 mm
Osnovna točnost	1 %
Upor	0,1 Ω – 600 k Ω
luknjačev z držalom	0,01 V – 600 V
Izmenični tok AC	0,1 mA – 20 A
Enosmerna napetost DC	0,01 V – 600 V
akustični preizkus prevodnosti	0 – 100 Ω
Pomnilniška funkcija	HOLD, MAX / MIN
Oznaka proizvajalca	CM11
Kategorija prenapetosti	CAT IV 300 V
Enosmerni tok DC	0,1 mA – 10 A
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2× 081561 LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D
DAkS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	027060 D

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------