

Garant**Izvečljiva polica za regal, Uporabna globina 1350 mm, Dolžina izvečljive police: 100%****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993101 100
GTIN	4062406097493
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Izvečljiva policas **3-stranskim povišanim robom** (višine 35 mm) in praktičnim **pomičnim ročajem**. Možnost namestitve v razmaku 50 mm. Izvečljivo polico je mogoče namestiti tudi za krilnimi vrati. **Posamična zapora proti izvečenju** – polica se pomakne v vodilo. **Dodatno še stranska zapora** z zatiči v vodilih. Za zapora je aktivna, ko je polica zaprta. Zapora se sprosti, če potegnete ročico pod ročajem (enoročno upravljanje). IV popolnoma izvečenem stanju se polica znova zapahne v vodilih (dvojni zapah). Nakladanje z žerjavom je možno v izvečenem stanju, saj je polica zapahnjena. **Nosilnost 1000 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu. Izvečljive police so opremljene z nalepkami za navedbo nosilnosti.**

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

V izvečljivo polico je možno namestiti odlagalno polico iz multipleksa-bukev art. 993170.

Tehnični opis

Nosilnost izvečljive police	1000 kg
Vgradna višina izvečljive police	300 mm
Dolžina izvečljive police	HSK-A 100 %

Področje uporabe	Regali za težka bremena
Debelina materiala	1,5 mm
Nosilnost predalov/polic	1000 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 1350 mm
Višina	300 mm
Širina	920 mm
Globina	1300 mm
Uporabna višina	35 mm
Uporabna širina	830 mm
Uporabna globina	1200 mm
za uporabno širino regalnega polja	920 mm
Vrsta izdelka	Izvlecljiva polica