

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-423, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094471 10
GTIN	10076490053465
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-423. PU-nitrilna prevleka na vodni osnovi. Brez silikona in DMF. Odpornost na vročino do 100 °C. Posebej primerno za rezanje suhih ali v olje namočenih delov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Oprijem v mokrem	dobro
Zračnost	dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Material prevleke	PU/nitril
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
brez silikona	da

Odpornost proti obrabi EN 388	4
Odpornost proti trganju EN 388	3
Otip	dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Brez DMF	da
Velikost rokavic	10
Prilagodljivost	zelo dobro
Oprijem v olju	dobro
Serija	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	PU/nitril
Material	PU/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/lima
Standard	EN 407
Masa	30 g
Dolžina	225 mm
Uporaba	za večkratno uporabo

Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti