


Garant**Garniture klešč, Število orodij: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954231 5
GTIN	4062406097271
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954231: 1 kos
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 kos
Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713040, vel. 200: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, zakrivljene, art. 713440, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 kos

Tehnični opis

Globina	600 mm
Širina v G	8
Globina v G	24
Širina	200 mm
Število orodij	5
Masa	1,554 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×24
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954231	952001 954231
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706000 250
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706001 250
Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713040 200
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713440 200
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700940 180