

**Garant****Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 50mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	460095 50
GTIN	4045197718600
Razred artikla	41H

## Opis

### Izvedba:

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.

Iz **nerjavnega** jekla. **Oba roba sta nesvetleče matirana.**

### Napotek:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona  $\pm 15^\circ$  na simetrijsko ravnino ravnila.

## Tehnični opis

Toleranca ravnosti merilnega roba	0,002 mm
Dolžina	50 mm
Standard	DIN 874
Material	Nerjavno jeklo
Površina roba	nesvetleče matirana
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

## Storitve

026010 500

DAkS-kalibriranje Lasno ravnilo maksimalna dolžina 500 mm

Kalibriranje lasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm

026000 200