

Garant**Garnitura krilnih vrat, Uporabna globina 1350 mm, za višino regala: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993321 2000
GTIN	4062406097929
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Krilna vrata so ojačana na notranji strani in se zaklepajo s pomočjo premičnega ročaja in **cilindrične ključavnice**. Enostavna predelava na druge sisteme zaklepanja GARANT. Regalno polje za krilnimi vrati je možno opremiti z izvlečljivimi policami. Kot odpiranja vrat 180° omogoča dovolj prostega prostora za izvlečenje polic.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

za višino regala	2000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	2000 mm
Sprednje stranice vrat	s krilnimi vrati brez okna
Debelina materiala	1,5 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj

Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 1350 mm
Širina	1020 mm
Globina	80 mm
za uporabno širino regala	920 mm
Vrsta izdelka	Krilna vrata