

**Garant****Izvečljiva polica za regal, Uporabna globina 950 mm, Dolžina izvečljive police: 70%****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993111 70
GTIN	4062406097707
Razred artikla	91W

**Opis****Izvedba:**

Izvečljiva policas **3-stranskim povišanim robom** (višine 35 mm) in praktičnim **pomičnim ročajem**. Možnost namestitve v razmaku 50 mm. Izvečljivo polico je mogoče namestiti tudi za krilnimi vrati. **Posamična zapora proti izvečenju** – polica se pomakne v vodilo. **Dodatno še stranska zapora** z zatiči v vodilih. Za zapora je aktivna, ko je polica zaprta. Zapora se sprostí, če potegnete ročico pod ročajem (enoročno upravljanje). IV popolnoma izvečenem stanju se polica znova zapahne v vodilih (dvojni zapah). Nakladanje z žerjavom je možno v izvečenem stanju, saj je polica zapahnjena. **Nosilnost 1000 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu. Izvečljive police so opremljene z nalepkami za navedbo nosilnosti.**

**Lakiranje:**

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

V izvečljivo polico je možno namestiti odlagalno polico iz multipleksa-bukev art. 993170.

**Tehnični opis**

Nosilnost izvečljive police	1000 kg
Vgradna višina izvečljive police	300 mm
Dolžina izvečljive police	70 %

Področje uporabe	Regali za težka bremena
Debelina materiala	1,5 mm
Nosilnost predalov/polic	1000 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 950 mm
Višina	300 mm
Širina	1320 mm
Globina	900 mm
Uporabna višina	35 mm
Uporabna širina	1240 mm
Uporabna globina	800 mm
za uporabno širino regalnega polja	1320 mm
Vrsta izdelka	Izvlačljiva polica