

**Garant****Montažni voziček, opremljen s škatlami za male dele GARANT, Število škatel za male dele: 70****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 918595 70     |
| GTIN                  | 4062406098056 |
| Razred artikla        | 91P           |

**Opis****Izvedba:**

Montažni voziček art. 918590 vel. 1300, opremljen s škatlami za male dele GARANT.

**Okvir in nadgradnja** iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, večfunkcijskih letev itd. velikosti 1000 mm. **Puše z navojem** na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. **4 kolesa za zavijanje** (2 s parkirno zavoro, Ø 125mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in velik ročaj za potiskanje s prevleko Haptoprene® skrbijo za varno uporabo. Opremljanje s 6 škatlami za male dele Multifix art. 928230 vel.1000/AA1 ter 4 x art. 928230 vel.1000/AB1.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Širina             | 1100 mm |
| Širina brez ročaja | 1000 mm |

|  |  |
|--|--|
| Globina                                | 700 mm   |
| Raster obešanja                        | 50 mm  |
| Maksimalna nosilnost                   | 200 kg   |
| Število koles za zavijanje brez zavore | 2  |
| Material koles                         | Poliuretanske tekalne površine, ki ne puščajo sledi            |
| Uporabna višina                        | 970 mm   |
| Število koles za zavijanje z zavoro    | 2  |
| Število škatel za male dele            | 70   |
| Masa                                   | 81 kg  |
| Ø koles                                | 125 mm   |
| Višina                                 | 1300 mm  |
| Konstruktivna izvedba                  | Konstrukcija iz jeklene cevi                                   |
| Debelina materiala                     | 1,5 mm   |
| Nastavljanje višine v rastru           | 50 mm  |
| Izbira barv                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka                          | Voziček za material  |

## Pribor

|  |                 |
|--|-----------------|
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AB1 | 928230 1000/AB1 |
| Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AA1 | 928230 1000/AA1 |
| Ročaj za potiskanje Barva BLUE                       | 920135 BLUE     |
| Kolo za zavijanje Tip 2                              | 920137 2        |
| Kolo za zavijanje Tip 1                              | 920137 1        |
| Ročaj za potiskanje Barva BLACK                      | 920135 BLACK    |
| Multifix Primerno za tip 1000                        | 928201 1000     |
| Voziček za material Višina 1300 mm                   | 918590 1300     |

Škatle za male dele Tip AB1

963301 AB1

Škatle za male dele Tip AA1

963301 AA1