

Garant

Osnovni regal za težka bremena z 2 nosilnima okvirjema in z v celoti izvlečljivimi policami, Uporabna globina 950 mm, Višina: 2500mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993421 2500
GTIN	4062406098018
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz C-profilov s širino 100 mm so opremljeni s **3 ali 4 izvlečljivimi policami** (100-% izvlečljive). Zareze za obešanje v razmaku 50 mm. **Z vzvodom za zaklepanje (zapora proti izvlečenju)**, vrhnjo polico in zadnjo steno (5-delna).

Lakiranje:

Okvir in zadnja stena standardno svetlo siva RAL 7035, izvlečljive police standardno antracitne RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Zaradi varnosti je treba regal z ustreznim pritrdilnim materialom pritrditi v tla.**
- **Regale je mogoče opremiti s stranskimi stenami art. 993260, 993270, garniturami krilnih vrat art. 993321, 993331 in električnimi rolo vrati art. 993310–993316.**
- **Pri največji obremenitvi osnovnega regala in 1 priključnega regala so obremenitve tal naslednje: Točkovna obremenitev 2500 kg, površinski pritisk 10 kg/cm², površinska obremenitev na m² 3290 kg/m².**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Nosilnost izvlečljive police	1000 kg
Število 100 % izvlečljivih polic	4
Nosilnost glavne police	500 kg
Uporabna višina	2390 mm
Višina	2500 mm
Uporabna višina izvlečljive police	35 mm
Nosilnost polja (posamično polje)	4000 kg
Debelina materiala	2 mm
Nosilnost predalov/polic	1000 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	4000 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 950 mm
Širina	1520 mm
Globina	970 mm
Uporabna širina	1320 mm
Uporabna globina	950 mm
Uporabna širina izvlečljive police	1240 mm
Uporabna globina izvlečljive police	800 mm
Skladiščenje palet	Prečno skladiščenje palet
Vrsta izdelka	Regali za težka bremena