

Garant**Vozički za tovarne trakove, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918601 12
GTIN	4062406098070
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, večfunkcijskih letev itd. velikosti 1000 mm. **Puše z navojem** na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. **4 kolesa za zavijanje** (2 s parkirno zavoro, Ø 125 mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in velik ročaj za potiskanje z dvokomponentno prevleko Haptoprene® skrbijo za varno uporabo.

Uporaba:

Opremiti jih je mogoče s predalnim dnom, letvami s škatlami, držali za risbe, tirnicami Multifix, traverzami in luknjastimi stenami vel. 1000.

Obseg dobave:

1 × voziček za material art. 918590 vel. 1700,
1 × traverza art. 918603 vel. 950,
6 × dodatni kavelj 75 mm art. 918604 vel. 75,
6 × dodatni kavelj 150 mm art. 918604 vel. 150.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Masa	40 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	1100 mm
Raster obešanja	50 mm
Material koles	Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Maksimalna nosilnost	200 kg
Ø koles	125 mm
Širina brez ročaja	1000 mm
Globina	700 mm
Uporabna širina	920 mm
Tip	1700/12
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Uporabna višina	1370 mm
Višina	1700 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Voziček za tovarne trakove

Pribor

Ročaj za potiskanje Barva BLACK	920135 BLACK
Dodatni kavelj Uporabna dolžina 150 mm	918604 150
Kolo za zavijanje Tip 1	920137 1
Traverza za uporabno širino 920 mm	918603 920
Ročaj za potiskanje Barva BLUE	920135 BLUE
Kolo za zavijanje Tip 2	920137 2

Dodatni kavelj Uporabna dolžina 75 mm

918604 75