

Garant**Montažni voziček, opremljen s škatlami za male dele GARANT, Število škatel za male dele: 84****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918595 84
GTIN	4062406098063
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Montažni voziček art. 918590 vel. 1300, opremljen s škatlami za male dele GARANT.

Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, večfunkcijskih letev itd. velikosti 1000 mm. **Puše z navojem** na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. **4 kolesa za zavijanje** (2 s parkirno zavoro, Ø 125mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in velik ročaj za potiskanje s prevleko Haptoprene® skrbijo za varno uporabo. Opremljanje s 6 škatlami za male dele Multifix art. 928230 vel.1000/AA1 ter 6 x art. 928230 vel.1000/AB1.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Material koles	Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Število škatel za male dele	84

Masa	90 kg
Maksimalna nosilnost	200 kg
Raster obešanja	50 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina	1300 mm
Uporabna višina	970 mm
Širina brez ročaja	1000 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Globina	700 mm
Ø koles	125 mm
Širina	1100 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Voziček za material

Pribor

Ročaj za potiskanje Barva BLUE	920135 BLUE
Kolo za zavijanje Tip 2	920137 2
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Kolo za zavijanje Tip 1	920137 1
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Ročaj za potiskanje Barva BLACK	920135 BLACK
Voziček za material Višina 1300 mm	918590 1300
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Škatle za male dele Tip AB1	963301 AB1

Škatle za male dele Tip AA1

963301 AA1