

Garant**Voziček za magazine, Število škatel za male dele: 55****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918610 55
GTIN	4062406098117
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Okvir iz 4-kotne jeklene cevi 60×40×2 mm. Nadgradnja iz jeklene pločevine s črno odlagalno površino iz umetne mase ABS. **4 kolesa za zavijanje** (2 s parkirno zavoro, Ø 125mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in 2 ročajema za potiskanje s prevleko Haptoprene® skrbijo za dobro stanje in varno uporabo v delavniškem okolju. **Prozorne škatle** v 4 velikostih iz prozorne **umetne mase ABS** za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo.

Uporaba:

Za shranjevanje/pripravljanje sipkega materiala in malih delov.

Umestitev:

Škatle za male dele na sprednji strani: 18 kosov, 80×63×70 mm;

15 kosov, 100×97×108 mm;

3 kosi, 175×140×160 mm

Škatle za male dele na zadnji strani: 16 kosov, 128×128×133 mm;

3 kosi, 175×140×160 mm

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Širina	880 mm
Globina	600 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Material koles	Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Širina brez ročaja	680 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Masa	67 kg
Višina	1310 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Ø koles	125 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1,5 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vozički za magazine

Pribor

Ročaj za potiskanje Barva BLACK	920135 BLACK
Kolo za zavijanje Tip 1	920137 1
Kolo za zavijanje Tip 2	920137 2
Ročaj za potiskanje Barva BLUE	920135 BLUE