

FLUKE.

Multimeter s toplotno sliko, Tip: 279FC**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

473325 279FC

GTIN

Razred artikla

47H

Opis**Izvedba:**

Polno opremljen digitalni multimeter z **vgrajeno kamero s toplotno sliko**. **Električne težave je mogoče odkriti hitro in zanesljivo ter prihraniti številne zamudne meritve in validacije.** **Fluke Connect** poveže vašo merilno napravo prek Bluetootha z vašim pametnim telefonom. Prenos in shranjevanje meritev in slik. Prikaz trendov in spremljanje procesov. Izdelava merilnih poročil in njihovo pošiljanje po e-pošti. 3,5-colski LCD barvni prikazovalnik za najboljše odčitavanje.

Standard:**IEC 61010; EN 61326-1****Obseg dobave:**

Vklj. s kleščami za izmenični tok, merilnimi vodniki, li-ionskim akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev.

Tehnični opis

Vmesnik

Vmesnik Bluetooth

Kapaciteta

1 nF – 10 mF

luknjačev z držalom

0,1 mV – 1000 V

Preverjanje diod	da
Frekvenca	0,01 Hz – 999 kHz
Merilni postopek	TRUE RMS
Velikost detektorja	80×60 px
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Toplotna občutljivost	≤ 0,2 K
Vidno polje	36×27 mm
Obseg prikaza	6000
Preverjanje prevodnosti	da
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Upor	0,1 Ω – 50 MΩ
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatura	-20 - 200 °C
Izmenični tok AC	0,1 mA – 2500 A
Osnovna točnost	0,09 %
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Multimetri