



Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih olj UV 80, Vsebina: 0,25l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve, spere se z vodo, viskoznost se odvisno od uporabe prilagodi z vodo.

Nanašanje s pomočjo mazalnega čopiča, spreja, pršilnika ali priprave za mazanje.

Uporaba:

Univerzalno primerna za **odrezovanje** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za **preoblikovanje**. Nujno potrebna pri obdelavi **materialov, ki se težko režejo**, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za **barvne kovine**.

Tudi za mazanje z minimalnimi količinami, saj ne vsebuje mineralnega olja.

Tehnični opis

Temperatura samovžiga	325 °C
Izvedba	Pršilnik
Barva	rumenkasta

Kinematična viskoznost	57 mm ² /s
Vnetišče	> 180 °C
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Oblika	tekoče
Vsebina	0,25 l
Vrsta izdelka	Rezalno olje / brusno olje